


axiaalkit EAMM-A-S62-87A

Artikelnummer: 560689

☆ Kernprogramma

geschikt voor elektrische aandrijvingen.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	2.070 g
Interface code, actuator	S62
Interface code, motor in	87A
Materiaal - opmerking	RoHS conform