


# pneumatisch ventiel

## VLO-2-1/4

Artikelnummer: 561599  
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Ventielfunctie                          | 2/2 open monostabiel                                   |
| Soort bediening                         | pneumatisch  |
| Breedte                                 | 25 mm  |
| normaal nominaal debiet                 | 600 l/min  |
| Werkdruk                                | 0 ... 10 bar   |
| Constructieve opbouw                    | Schotelzitting   |
| Soort reset                             | mechanische veer                                       |
| Nominale diameter                       | 7 mm   |
| Inbouwpositie                           | willekeurig  |
| Stuurdruk                               | 1,2 ... 5 bar  |
| Schakeltijd uit                         | 17 ms  |
| Schakeltijd in                          | 10 ms  |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 2 - matige corrosieweerstand                           |
| Mediumtemperatuur                       | -10 ... 60 °C  |
| Omgevingstemperatuur                    | -10 ... 60 °C  |
| Productgewicht                          | 275 g  |
| Soort bevestiging                       | met doorgangsboring                                    |
| Aansluiting stuur lucht 12              | G1/4   |
| Pneumatische aansluiting 1              | G1/4   |
| Pneumatische aansluiting 2              | G1/4   |
| Informatie materiaal dichtingen         | NBR  |
| Informatie materiaal behuizing          | Aluminium<br>geanodiseerd                              |