



t-insteekkoppeling NEDU-M12D4-M12T4-IS

Artikelnummer: 562248

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101
Aansluitfrequentie	100
Soort bevestiging	inschroefbaar
Productgewicht	25,5 g
Elektrische aansluiting	4-polig / 4-polig / 4-polig A-gecodeerd/A-gecodeerd/A-gecodeerd Stopcontact / stopcontact / stekker M12x1 / M12x1 / M12x1
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
Materiaal behuizing	TPE-U(PU) versterkt Gespuitsgiet zink
Materiaal wartelmoer	PA-versterkt
Materiaal dichtingen	FPM
Materiaal stekkercontact	Koperlegering verguld