

Terminal CPX-P

Artikelnummer: 562818

FESTO

Elektrische IO, gebruik van intrinsiek veilige modules mogelijk.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Elektrische sturing	Veldbus geïntegreerde sturing
Max. aantal modules	10
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP20 IP65
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) volgens EU-machinerichtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK EX-voorschriften volgens de UK-voorschriften voor machines volgens de UK RoHS-voorschriften
KC-kenteken	KC-EMV
Toelating	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
ATEX-categorie Gas	II 3G
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Gc (BR) EPL Gc (GB)
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex ec IIC T4 Gc X
Explosie veilige omgevingstemperatuur	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Afdeling voor uitgifte van certificaten	DNV 15.0193 X
LED displays	Busstatus Kanaalstatus Modulestatus Systeemstatus
Diagnose	Diagnose-geheugen Kanaal- en module-georiënteerde diagnose Onderspanningsmodules
Maximaal adresvolume ingangen	64 Byte
Maximaal adresvolume uitgangen	64 Byte
Parametrisatie	Diagnosegedrag Failsafe-reactie Forcing van kanalen Signaal-setup
Interne cyclustijd	< 1 ms
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 25 %