

ventieleiland VTOC

Artikelnummer: 564056

FESTO



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	2x3/2 gesloten monostabiel
Ventielgrootte	10 mm
Max. normale nominaal debiet	10 l/min bij 10 mm
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 0,8 MPa
Werkdruk	0 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	0 ... 116 psi
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
KC-kenteken	KC-EMV
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Signaalstatus display	LED
geschikt voor vacuüm	nee
Inschakeltijd	100 ms
Nominale excitatiestroom per magneetspoel	55 mA tot 100 ms
Nominale stroom bij stroomreductie	13 mA na 100 ms
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP40
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Elektrische sturing	Multipool I-Port IO-Link
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Soort bediening	elektrisch
Elektrisch I/O-systeem	ja
Type eiland	84
Max. aantal ventielplaatsen	24
Ventieleilandmontage	vast raster