

Filter-regelventiel MS9-LFR-NG-D7-EUM-AG-PSI-AS

Artikelnummer: 564130

FESTO

Maximale uitgangsdruk 12 bar, 40 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelknop, metalen reservoir, manuele condensataaftap, doorstroomrichting van links naar rechts.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Reeks	MS
Bedieningsveiligheid	met toebehoren sluitbaar
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
condensataaftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Automatisch bediende filtermembraanregelaar
Max. hoeveelheid condensaat	220 ml
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting met keerstroomgedrag
Drukaanduiding	met manometer
Werkdruk	0,8 ... 20 bar
Drukregelbereik	0,3 ... 12 bar
Max. drukhysterisis	0,3 bar
Bedrijfsmedium	Luchtqualiteitsklasse 5:7:- volgens DIN ISO 8573-1
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	5.7.- volgens DIN ISO 8573-1
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	2.400 g
Soort bevestiging	naar keuze: met accessoires in-line-installatie
Materiaalinformatie afdekking	PA-versterkt
Materiaalinformatie veerring	POM
Materiaalinformatie filterdrager	POM
Materiaal - tip	RoHS conform
Materiaal - informatie aansluitplaat	gespuitsgiet aluminium
Materiaalinfo bevestigingsbeugel	gespuitsgiet aluminium
Materiaal - informatie filter	PE
Materiaal - informatie behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaalinformatie moduleverbinder	gespuitsgiet aluminium
Materiaal - informatie membraan	NBR
Materiaal - informatie bokaal	aluminium kneedlegering
Materiaal - Schotelmanchet	NBR
Materiaal - informatie kijkvenster	PA
Materiaalinformatie scheidingsschaal	POM
Materiaalinformatie klepstoter	aluminum kneedlegering NBR POM