

insteekschroefkoppeling CRQS-3/8-3/8-U

Artikelnummer: 565323

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	0,315 "
Inbouwpositie	willekeurig
Design	Rechte vorm
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1,4 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 14 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 203 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-20 ... 150 °C
Max. aandraaimoment	13,276 ft-lbf
Productgewicht	0,917 oz
Bruikbare leidingen	PFAN
Soort bevestiging	Buitenzeskant 45/64
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad 3/8 NPTF
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 3/8"
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal losring	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal slangdichting	FPM
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij