


ingangsmodule CPX-P-8DE-N

Artikelnummer: 565933

FESTO

Digitaal NAMUR-inputblok, 8 kanalen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	(Incl. verbindingblok en aansluittechniek) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Rastermaat	50 mm
Soort bevestiging	op verbindingblok CPX-M-GE..
Productgewicht	100 g
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95 % niet condenserend
Beschermingsgraad	Afhankelijk van het aansluitblok
Max. kabellengte	200 m
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt PC
LED displays	1 groepsdiagnose 8 kanaaldiagnose 8 kanaalstatus
Diagnose	Draadbreuk per kanaal Limietovertreding per kanaal Kortsluiting per kanaal Parametreerfouten
Bedienelementen	DIL-schakelaar
Parametrisatie	Data-formaat Input-debounce-tijd per kanaal Input functie per kanaal Vervangingswaarde in geval van diagnose per kanaal Signaalverlengingstijd per kanaal Gate tijd per kanaal Monitoring grenswaarden per kanaal Monitoring kortsluiting per kanaal Monitoring parameter Tellerconfiguratie per kanaal bovengrens per kanaal ondergrens per kanaal Monitoring draadbreuk / kanaal
Extra functies	frequentiemeting Tellerfunctie
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toege laten spanningsschommelingen	+/- 25 %
Restri mpel	0,4 Vss
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Type. 75 mA
Netuitvaloverbrugging	20 ms
Polariteitsbescherming	voor bedrijfsspanning

Kenmerk	Waarde
Aantal ingangen	8
Merklijn ingangen	volgens EN 60947-5-6
Schakelniveau	volgens EN 60947-5-6
Ingangs-debounce-tijd	3 ms (0 ms, 10 ms, 20 ms parametriseerbaar)
potentieelscheiding kanaal-kanaal	nee
potentieelscheiding kanaal - interne bus	ja
Beveiliging (kortsluiting)	per kanaal