

# aansluitstrip VABM-L1-10W-G18-12

Artikelnummer: 566591

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                | Waarde                                |
|--|---------------------------------------|
| Rastermaat                             | 10,5 mm                               |
| Max. aantal ventielplaatsen            | 16                                    |
| Bedrijfsdruk Mpa                       | -0,09 ... 1 MPa                       |
| Werkdruk                               | -0,9 ... 10 bar                       |
| Toelating                              | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK       | 2 - matige corrosieweerstand          |
| LABS-conformiteit                      | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Max. aandraaimoment DIN-railmontage    | 1,5 Nm                                |
| Max. aandraaimoment ventielbevestiging | 0,45 Nm                               |
| Max. aandraaimoment wandmontage        | 3 Nm                                  |
| Productgewicht                         | 387 g                                 |
| Aansluiting hulpstuurlucht 12/14       | M5                                    |
| Aansluiting stuurontluchting 82/84     | M5                                    |
| Pneumatische aansluiting 1             | G1/8                                  |
| Pneumatische aansluiting 2             | M5                                    |
| Pneumatische aansluiting 3             | G1/8                                  |
| Pneumatische aansluiting 4             | M5                                    |
| Pneumatische aansluiting 5             | G1/8                                  |
| Materiaal - opmerking                  | RoHS conform                          |
| Materiaal aansluitstrip                | aluminumlegering                      |