


elektrische aansluitplaat VAVE-L1-1VL4-LP

Artikelnummer: 566725

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Polariteitsbescherming	bipolair
Extra functies	Vonk
Signaalstatus display	LED
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V 12 V
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Vervuilinggraad	3
Uitgebreide omgevingstemperatuur	-5 - 60 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	33,5 g
Aansluitingdoorsnede	0,14 mm ²
Elektrische aansluiting	Gevlochten draad
Kabellengte	5 m
Draadeindes	Kabelschoen
Aardverbinding	niet beschikbaar
Soort bevestiging	Clip
Kleur behuizing	zwart
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA