

# steunprofiel HMIA-E10- -

Artikelnummer: 566894

FESTO

voor het meerassige modulaire systeem van de montage- en handlingtechniek.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde                           |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Max. profiellengte               | 3.000 mm                         |
| Inbouwpositie                    | willekeurig                      |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand     |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-B2-L                   |
| Productgewicht volgens lengte    | 3,2 kg/m                         |
| Materiaal - opmerking            | RoHS conform                     |
| Materiaal adapter                | aluminumlegering<br>geanodiseerd |
| Materiaal schroeven              | Staal                            |