


AS-i-module CESA-GW-AS-PB

Artikelnummer: 567032
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2021. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	75 mm x 120 mm x 83 mm
Bedienelementen	4 toetsen
Statusindicatie	LCD-display LED geel planmodus LED groen AS-i-werking normaal LED groen AS-i-spanning OK LED groen PROFIBUS-master LED groen slave-programmering LED groen spanning AAN LED rood configuratiefout
Bedrijfsspanning	AS-i-spanning 30 V DC
Stroomopname	200 mA van het AS-i-circuit
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-25 ... 85 °C
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	0 ... 55 °C
Resistentietest tegen schok	volgens EN 61131-2
Resistentietest tegen trillingen	volgens EN 61131-2
Productgewicht	460 g
Veldbusinterface, overbrengingssnelheid	9,6 kBit/s tot 12 MBit/s
Veldbusinterface, aansluittechniek	Bus Sub-D 9-polig
Veldbus interface	PROFIBUS volgens DIN 19245 Deel 3
Programmeer-/diagnose-interface	Seriële interface RS 232
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij