


kunststofslang PEN-U

Artikelnummer: 567448

FESTO

Gelieve rekening te houden met de minimumbestelhoeveelheid.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter inch	5/8
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Testcondities slang	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-14,4 ... 58 Psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-22 ... 140 °F
Pneumatische aansluiting	voor insteekkoppeling buitendiameter 5/8"
Kleur	blauw bruin geel groen neutraal rood zwart zilver wit
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	PE