

# insteekschroefkoppeling QBF-3/8-5/16-U

Artikelnummer: 567774

FESTO

inwendige schroefdraad met buitenzeskant.



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde                                   |
|--|--|
| Grootte  | Standaard                                |
| Nominale diameter                                | 0,236 "                                  |
| Soort dichting op de inschroeftap                | coating                                  |
| Inbouwpositie                                    | willekeurig                              |
| Design   | Rechte vorm                              |
| Aantal stuks per verpakking                      | 10                                       |
| Constructieve opbouw                             | Duw-trekprincipe (push/pull)             |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0,095 ... 1 MPa                          |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | 0,95 ... 10 bar                          |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 13,775 ... 145 psi                       |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium          | Geoliede werking mogelijk                |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosieweerstand               |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-zone III                       |
| Omgevingstemperatuur                             | 0 ... 60 °C                              |
| Max. aandraaimoment                              | 16,226 ft-lbf                            |
| Productgewicht                                   | 1,365 oz                                 |
| Soort bevestiging                                | Buitenzeskant 7/8                        |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Uitwendige schroefdraad 3/8 NPT          |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang buitendiameter 5/16 "         |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                            |
| Kleur van de demontagering                       | grijs                                    |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform                             |
| Materiaal behuizing                              | messing vernikkeld                       |
| Materiaal schroefdraaddichting                   | PTFE                                     |
| Materiaal losring                                | POM                                      |
| Materiaal slangdichting                          | NBR                                      |
| Materiaal slangklemsegment                       | hooggelegeerd staal roestvrij            |