

Kunststofslang

PUN-H-3/16-WS-150-CB

Artikelnummer: 568003

FESTO

geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (hydrolysebestendig).
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter inch	3/16
Debietrelevante buigradius	0,069 Fuß
Min. buigradius	0,025 Fuß
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-14,4 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Food safety	volgens fabrikantenverklaring
Omgevingstemperatuur	-31 ... 145 °F
Productgewicht volgens lengte	0,13 oz/ft
Kleur	wit
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal slang	TPE-U(PU)