

kunststofslang PEN-1/2-BL-150-CB

Artikelnummer: 569894

FESTO

Uitwendig gekalibreerd, voor QS-steekaansluitingen, polyethyleen
(ontoelaatbaar bij de vervaardiging van levensmiddelen)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter inch	1/2
Debietrelevante buigradius	0,196 ft
Min. buigradius	0,108 ft
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Testcondities slang	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-14,4 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-22 ... 140 °F
Productgewicht volgens lengte	0,848 oz/ft
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 1/2"
Kleur	blauw
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	PE