

kunststofslang PUN-V0-14X2-SW-C

Artikelnummer: 570351

FESTO

vlamvertragend



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	14 mm
Debietrelevante buigradius	70 mm
Binnendiameter	9,8 mm
Min. buigradius	45 mm
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 0,6 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 6 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 87 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 0,9 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 9 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 130,5 psi
Opmerking over werkdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Brandtest materiaal	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 ... 60 °C
Opmerking over omgevingstemperatuur	For unpressurised use up to 90 °C
Productgewicht volgens lengte	0,096 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 14 mm
Kleur	zwart
Opmerking over kleur	Door vlambeveiliging afwijking van de standaardkleur
Shore-hardheid	D 54 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)