


# T-insteekschroefkoppeling QST-F-G3/8-14

Artikelnummer: 570446

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                   | Waarde                                   |
|---|--|
| Grootte                                   | Standaard                                |
| Nominale diameter                         | 8,8 mm                                   |
| Soort dichting op de inschroeftap         | Dichtingsring                            |
| Constructieve opbouw                      | Duw-trekprincipe (push/pull)             |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik       | -0,95 ... 16 bar                         |
| Bedrijfsmedium                            | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium   | Geoliede werking mogelijk                |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK          | 3  |
| Food safety                               | volgens fabrikantenverklaring            |
| Omgevingstemperatuur                      | 0 ... 150 °C                             |
| Toelating                                 | Germanischer Lloyd                       |
| Max. aandraaimoment                       | 25 Nm                                    |
| Productgewicht                            | 90 g                                     |
| Pneumatische aansluiting 1                | G3/8                                     |
| Pneumatische aansluiting 2                | voor buitendiameter slang 14mm           |
| Materiaal - opmerking                     | RoHS conform                             |
| Informatie materiaal behuizing            | Messing<br>verchroomd en vernikkeld      |
| Informatie materiaal schroefdraaddichting | FPM                                      |
| Informatie materiaal slangdichting        | FPM                                      |