



basisventiel

VOFD-LT-M32-MN-FGP14-F10

Artikelnummer: 570786

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	elektrisch
Breedte	51 mm
normaal nominaal debiet	450 l/min
Werkdruk	0 ... 10 bar
Constructieve opbouw	direct gestuurd zitventiel
Soort reset	mechanische veer
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	5 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	geen
Soort sturing	direct
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Safety Integrity Level (SIL)	tot SIL 3 Low Demand modus tot SIL 4 Low Demand modus
geschikt voor vacuüm	ja
Debiet Kv beluchting	0,36 m ³ /h
Debiet Kv ontluchting	0,36 m ³ /h
Schakeltijd uit	9 ms
Schakeltijd in	45 ms
Inschakelduur	100%
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Uitgebreide omgevingstemperatuur	-25 - 60 °C Low Demand mode
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	560 g
Pneumatische aansluiting 1	NAMUR gatenpatroon
Pneumatische aansluiting 2	G1/4 NAMUR gatenpatroon
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	NAMUR gatenpatroon
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Aluminium Bedekt met hard Ematal