


# stekker NECU-S-ECG4-HX-Q3

Artikelnummer: 570922

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                     | Waarde  |
|---|---|
| Toelating                                   | c UL us - Recognized (OL)   |
| Aansluitfrequentie                          | 1   |
| Soort bevestiging                           | vergrendelend   |
| Elektrische aansluiting                     | 4-polig<br>Rechte stekker / gestripte verbinding<br>vierhoekige constructie |
| Bedrijfsspanningsbereik DC                  | 0 ... 30 V  |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C <li>ënt</li> | 3 A   |
| Stootspanningsweerstand                     | 0,8 kV  |
| toegelaten individuele draaddiameter        | ≥ 0,07 mm   |
| Toegelaten draaddiameter                    | 0,8 ... 1 mm  |
| Aansluitingdoorsnede                        | 0,14 mm <sup>2</sup>  |
| Beschermingsgraad                           | IP40  |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 ... 60 °C   |
| LABS-conformiteit                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Materiaal - opmerking                       | RoHS conform  |
| Vervuilingsgraad                            | 2   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK            | 1 - lage corrosieweerstand  |
| Materiaal behuizing                         | PBT<br>PC   |
| Materiaal stekkercontact                    | verguld   |
| Toegelaten draadisolatie                    | PP<br>PVC<br>TPE-E  |