


# geleidingsas ELFR-...-45- -

Artikelnummer: 571436

FESTO



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	50 ... 1.000 mm
Grootte	45
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleidingsas zonder aandrijving
Max. acceleratie	50 m/s <sup>2</sup>
Max. snelheid	1 ... 3 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Oppervlaktmoment van de 2e graad Iy	15,71E+03 mm <sup>4</sup>
Oppervlaktmoment van de 2e graad Iz	17,94E+03 mm <sup>4</sup>
Max. kracht Fy	100 N
Max. kracht Fz	100 N
Max. nullast-verplaatsingsweerstand	6 N
Richtwaarde loopprestatie	5.000 km
Toeslag massafactor per 10 mm slag	0 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	2.670 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	49 g
Materiaal profiel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aandrijfdeksel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaalgeleidingsrail	Staal
Materiaal slede	aluminumlegering geanodiseerd