

Kunststofslang PAN-M-6X1-GN

Artikelnummer: 572086

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	6 mm
Debietrelevante buigradius	35 mm
Binnendiameter	4 mm
Min. buigradius	15 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 36 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-60 ... 100 °C
Productgewicht volgens lengte	0,016 kg/m
Kleur	groen
Shore-hardheid	D 65 +/-3
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Materiaal - informatie slang	Polyamide 12