

kabelstekker


NEFU-X24F-M12G4

Artikelnummer: 572226

Einde productie

FESTO

[Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	36 mm
Hoogte	40 mm
Lengte	40 mm
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Productgewicht	30 g
Veldbusinterface	Bus, M12x1, 4-polig, A-gecodeerd
Bedrijfsspanning DC AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
Nominale bedrijfsspanning DC AS-interface	26,5 V
Bedrijfsspanning DC lastspanning	20,4 ... 26,4 V
Nominale bedrijfsspanning DC lastspanning	24 V
Beschermingsgraad	IP65 in gemonteerde toestand volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-25 ... 75 °C
Lagertemperatuur	-25 ... 85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA
Materiaal deksel	PA