

multipoolstekkerdoos NECA-S1G9-P9-MP5

Artikelnummer: 573695

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Productgewicht	60 g
Elektrische aansluiting 1	Stekker, Sub-D, 9-polig
Elektrische aansluiting 2	Schroefklem, 9-polig
Bedrijfsspanningsbereik DC	21,6 ... 26,4 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	1 A
Toegelaten kabeldiameter	5 ... 10 mm
Aansluitingdoorsnede	0,34 ... 1 mm ²
Opmerking over aansluitdoorsnede	0,34-0,5 mm ² met kabelschoen
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95 % niet condenserend
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal wartelmoer	Messing
Materiaal schroeven	Staal
Materiaal dichtingen	NBR