

elektrische aansluitplaat VAVE-L1-1K7-LR

Artikelnummer: 573946

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Kabeleigenschap | Voor statische toepassingen |
| Polariteitsbescherming | bipolair |
| Extra functies | Vonk Vermindering van de houdstroom |
| Signaalstatus display | LED |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Stootspanningsweerstand | 0,8 kV |
| Vervuilinggraad | 3 |
| Toelating | RCM Mark |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor EMC |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 60 °C |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. aandraaimoment | 0,27 Nm |
| Min. kabelbuigradius | 34 mm |
| Productgewicht | 20 g |
| Elektrische aansluiting | 2-polig / 2-aderig Haakse contactdoos / kabel vierkant / open einde |
| Kabelmontage | 2x0,25 |
| Kabeldiameter | 3,4 mm |
| Toelrantie kabeldiameter | ± 0,1 mm |
| Kabellengte | 1 m |
| Draadeindes | Kabelschoen |
| Aardverbinding | niet beschikbaar |
| Soort bevestiging | op magneetventiel met zelfsnijdende schroef |
| Kleur behuizing | zwart |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal deksel | PA |
| Materiaal dichtingen | EPDM |
| Materiaal behuizing | PA |
| Materiaal kabelmantel | TPV |
| Materiaal schroeven | Affineerstaal |