

bedieningseenheid

CDPX-X-A-S-10


Artikelnummer: 574412

Einde productie

FESTO

[Bedieningseenheid 10", Touch.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwdiepte	56 mm
Hoogte	232 mm
Lengte	287 mm
Max. frontpaneelsterkte	4 mm
Real Time Clock	ja
Lijst van resultaten	2.048
Receptgeheugen	32 Kilobyte
Pagina' Stimuleren	1.000
Tags	10.000
Widgets	2.000
Objecten per pagina	2.000
Gebruiker	50
Gelijktijdige client access	4
Trend buffer	30
Curven per trend widget	5
Recepten	32
Parameterkits per recept	32.000
Event buffer	4
Event per event buffer	2.048
Alarmen	2.000
Java script bestandgrootte per pagina	8 Kilobyte
Projectgrootte	30
Scheduler	30
Ondersteunde PLC-protocollen	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Afwijking real time clock	130 s / maand
Aantal kleuren	64 k
Aantal systeem LED's	1
Display	TFT kleur
Display eigenschap	Touchscreen
Display grootte	10,4"
Back-upbatterij	Li-batterij, herlaadbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Display resolutie	SVGA, 800x600 Pixel
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomopname bij nominale bedrijfsspanning	1 A
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)

Kenmerk	Waarde
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP65 aan de voorkant, IP20 aan de achterkant
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	2.100 g
PLC-interface	Ethernet RS485
USB-interface	ja
SD card slot	1
Ethernet-interface	RJ45 10/100 MBd
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Programmeersoftware	Designer Studio