



bernoulli-grijper OGGB-100-G18-2

Artikelnummer: 574565

FESTO

geschikt voor het transport van dunne, uiterst gevoelige en fragiele werkstukken.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Aansluitpositie	aan bovenkant/aan zijkant
Grijperdiameter	100 mm
Werkdruk	0 ... 6 bar
Nominale werkdruk	1 bar
Luchtverbruik bij nominale bedrijfsdruk	110 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Geluidsdrukniveau bij nominale werkdruk	65 dB(A)
Geluidsniveau bij nominale werkdruk	78 dB(A)
Houdkracht bij nominale werkdruk	7 N
Laterale kracht bij nominale werkdruk	1 N
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Alternatieve aansluitingen	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal spacer	POM
Productgewicht	210 g