


veldbusinterface CDPX-F-CO

Artikelnummer: 575301

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwdiepte	24 mm
Hoogte	91 mm
Lengte	41 mm
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	150 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Veldbus interface	CANopen
Veldbusinterface, aansluittechniek	Stekker Sub-D 9-polig
Veldbusinterface, overbrengingssnelheid	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s