



stoppercilinder DFSP-32-15-PS-PA

Artikelnummer: 576102

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 15 mm |
| Zuigerdiameter | 32 mm |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Werking | enkelwerkend trekkend |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang Profielbuis |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Borging tegen verdraaiing/geleiding | ronde zuigerstang |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0,12 ... 1 MPa |
| Werkdruk | 1,2 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 80 °C |
| Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang | 3.270 N |
| Toegelaten dwarskracht tijdens het schakelen | 595 N |
| Max. taktfrequentie | 5 Hz |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring met inwendige schroefdraad met toebehoren naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal flens schroef | verzinkt staal |
| Materiaal deksel | aluminumlegering geanodiseerd |
| Materiaal dichtingen | TPE-U(PU) |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal rol | verzinkt staal |
| Materiaal cilinderbuis | aluminumlegering glad geanodiseerd |