

# aansluitblok VABM-B10-20E-N38-3

Artikelnummer: 576352

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	22 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	866 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Aansluiting stuurlicht 12	1/8 NPT
Aansluiting stuurlicht 14	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 1	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 3	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 5	3/8 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering