

p-aansluitprofiel VABM-B10-20-G38-4-P53

Artikelnummer: 576365

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	22 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	4
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	310 g
Soort bevestiging	met bevestigingsbeugel
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminiumlegering