


voedingsplaat VABF-B10-20-P1A4-G18-P3

Artikelnummer: 576493

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aandraaimoment	1,4 Nm
Productgewicht	56 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal voedingsplaat	gespuitgiet aluminium