


tweehandenbedieningsblok ZSB-1/8-B

Artikelnummer: 576656

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	4 mm
Soort bediening	pneumatisch
Inbouwpositie	willekeurig
Beveiligingsfunctie	Bimanuele bediening
Performance Level (PL)	Tweehandbediening/ Cat. 1, PLC
Bedrijfsdruk Mpa	0,4 ... 0,8 MPa
Werkdruk	4 ... 8 bar
normaal nominaal debiet	50 l/min
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-machinerichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor machines
Afdeling voor uitgifte van certificaten	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Schokvastheid	Schoktest met scherptegraad 2 volgens FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	420 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring met inwendige schroefdraad naar keuze:
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	gespuitgiet aluminium
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	aluminiumlegering geanodiseerd