


# connector NPQH-D-Q14-Q10-P10

Artikelnummer: 578332

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	9 mm
Diepte insertie slang	18,3 ... 22,5 mm
Informatie over de insteekdiepte van de slang	Diameter 10: diepte 18,3 mm Diameter 14: diepte 22,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Design	Rechte vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 2 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 20 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 290 psi
Opmerking overwerkdruk	Water: max. 0,6 MPa bij 0 - 50 °C
Afdeling voor uitgifte van certificaten	NSF C0523185
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	ISO klasse 4
Geschikt voor levensmiddelen	zie conformiteitsverklaring NSF/ANSI 169
Omgevingstemperatuur	0 ... 150 °C
Productgewicht	43,2 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buitendiameter 14 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 10 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Messing, chemisch vernikkeld
Materiaal blokkeerring	PEI
Materiaal losring	Messing chemisch vernikkeld
Materiaal slangdichting	FPM
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal steunring	PEI