


smoorventiel met terugslagklep VFOH-LE-A-G18-Q4

Artikelnummer: 578797

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-4
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Soort bediening	manueel
Instelelement	Buitenzeskant
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	180 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	103 ... 188 l/min
Omgevingstemperatuur	0 ... 150 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,2 ... 10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	250 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	270 ... 300 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 150 °C
Mediumtemperatuur	0 ... 150 °C
Nominaal aandraaimoment	3 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 10 %
Productgewicht	23 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	FPM
Materiaal holle schroef	aluminumlegering
Materiaal losring	messing vernikkeld
Materiaal regelschroef	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zwaai-aansluiting	Messing vernikkeld