

l-snelschroefkoppeling LCK-1/4-PK-6-KU

Artikelnummer: 6262

FESTO

zwaaibaar met afdichtingsrand, polymeerversie.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominale diameter | 5,3 mm |
| Soort dichting op de inschroeftap | Dichtingsrand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Design | L-vorm |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 145 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 8 mm voor koppelingsstekker binnendiameter 6 mm met moer |
| Materiaal wartelmoer | POM |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal holle schroef | Kneedlegering aluminium, geëloxeerd |
| Materiaal zwaai aansluiting | POM |