

gaffelkop SG-M4

Artikelnummer: 6532

FESTO

met zeskantmoer, voor zwaaibare cilinderbevestiging (aan de zijde van de zuigerstang), volgens ISO 8140.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M4
Gebaseerd op norm	ISO 8140
Volgens norm	DIN 71752
Getapte aansluiting	Inwendige schroefdraad M4
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F1
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	8 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bout	Staal verzinkt
Materiaal gaffel	Staal verzinkt
Materiaal moer	Staal verzinkt