



# EN-poort ZK-1/8-B

Artikelnummer: 6680

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	EN-functie
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Soort bevestiging	met doorgangsboring
normaal nominaal debiet	550 l/min
Werkdruk	1 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	aluminumlegering geanodiseerd
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Nominale diameter	4,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	45 g
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR