



# geluiddemper U-3/4-B

Artikelnummer: 6845

FESTO

voor het verminderen van geruis en het vermijden van vervuiling aan de ontluichtingsaansluitingen van pneumatische componenten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0 ... 145 psi
Debiet tegen atmosfeer	10.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrukkniveau	83 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Productgewicht	120 g
Pneumatische aansluiting	G3/4
Materiaal silencer insert	PE
Materiaal inschroeftap	Aluminium
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium