



# PE-omvormer PE-PK-4

Artikelnummer: 7470

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Meetgrootte	Relatieve druk
Meetmethode	Pneumatisch-elektrische drukomvormer
Werkdruk	0 ... 0,25 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Schakelelementfunctie	Wisselaar
Inschakelpunt	0,25 bar
Uitschakelpunt	0,07 bar
Max. schakelfrequentie	1 Hz
Minimale belastingsstroom	100 mA
Bedrijfsspanningsbereik AC	12 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 250 V
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Soort bevestiging	naar keuze: op montageframe 1n met doorgangsboring
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische aansluiting	PK-4
Informatie materiaal behuizing	PET POM Staal
Informatie materiaal schakelcontact	zilver
Informatie materiaal elektrische aansluiting	Messing
Informatie materiaal membraan	CR
Beschermingsgraad	IP00, IP20 met beschermkap