

tandwielkast EMGC-40-P-G5-SEC-67

Artikelnummer: 8000596

Einde productie

FESTO

[Einde productie. Leverbaar tot 2026. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	40 mm
Flensgrootte motor	67 mm
Torsiespeling	0,5 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrening
overbrengingsratio	5:1
Max. ingangssnelheid	6.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-20 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	6,5 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,04 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	13 Nm
Max. rendement	94 %
Torsiestijfheid	0,85 Nm/arcmin
Productgewicht	450 g
Interface code, motor out	40G
Interface code, motor in	67A
Materiaal - opmerking	RoHS conform