


tandwielkast EMGC-40-P-G7-SEC-67

Artikelnummer: 8000597

Einde productie

FESTO

[Einde productie. Leverbaar tot 2026. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|------------------------|
| Flensgrootte overbrenging | 40 mm |
| Flensgrootte motor | 67 mm |
| Torsiespeling | 0,5 deg |
| Type overbrenging | Planetaire overbrening |
| overbrengingsratio | 7:1 |
| Max. ingangssnelheid | 6.000 1/min |
| Bedrijfstemperatuur overbrenging | -20 ... 90 °C |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Continu uitgangsdraaimoment | 6,5 Nm |
| Massatraagheidsmoment overbrenging | 0,04 kgcm ² |
| Max. uitgangsdraaimoment | 13 Nm |
| Max. rendement | 94 % |
| Torsiestijfheid | 0,65 Nm/arcmin |
| Productgewicht | 450 g |
| Interface code, motor out | 40G |
| Interface code, motor in | 67A |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |