

# aansluitstrip VABM-L1-18G-G38-20-M-G

Artikelnummer: 8004911

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	19 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	20
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	4.661 g
Aansluiting hulpstuur lucht 12/14	G1/8
Aansluiting stuurontluchting 82/84	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G3/8
Pneumatische aansluiting 5	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering