


# l-insteekschroefkoppeling QSL-G1/4-8-C35-50

Artikelnummer: 8005395

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	3,5 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	50
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Max. aandraaimoment	15 Nm
Productgewicht	1.370 g
Pneumatische aansluiting	Uitwendige schroefdraad G1/4 voor slang buitendiameter 8 mm
Kleur van de demontagering	zwart
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	Messing vernikkeld
Informatie materiaal schroefdraaddichting	NBR
Informatie materiaal slangdichting	NBR
Informatie materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij