

# p-aansluitprofiel VABM-B10-25-N12-2-P53

Artikelnummer: 8026228

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde                       |
|----------------------------------|------------------------------|
| Rastermaat                       | 27,5 mm                      |
| Inbouwpositie                    | willekeurig                  |
| Max. aantal ventielplaatsen      | 2                            |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Productgewicht                   | 258 g                        |
| Soort bevestiging                | met bevestigingsbeugel       |
| Pneumatische aansluiting 1       | 1/2 NPT                      |
| Materiaal - opmerking            | RoHS conform                 |
| Materiaal aansluitstrip          | aluminumlegering             |