

p-aansluitprofiel VABM-B10-30-N34-9-P53

Artikelnummer: 8026354

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	32 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	9
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	1.927 g
Soort bevestiging	met bevestigingsbeugel
Pneumatische aansluiting 1	3/4 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering