

aansluitblok VABM-B10-30S-N12-8-P3

Artikelnummer: 8026428

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	32 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	8
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	1.973 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 3	1/2 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminiumlegering