


magneetspoel VACN-N-A1-3A

Artikelnummer: 8029135

FESTO

voor ankersysteem FN, aansluitschema vorm A, volgens EN 175 301,
230V AC / 50-60 Hz.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	F
Isolatieklasse van geëmailleerde draad	F
Spoeieigenschappen	230 V AC: 50 Hz, trekvermogen 6,2 VA, houdvermogen 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, trekvermogen 4,9 VA, houdvermogen 2,9 VA
Stootspanningsweerstand	4 kV
Vervuilinggraad	3
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Maritieme classificatie	zie certificaat
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
Afdeling voor uitgifte van certificaten	DNV TAA000011J
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	95 g
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803
Soort bevestiging	met kartelmoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Kunststof Staal
Materiaal stekkercontact	Messing
Materiaal wikkeling	Koper