


magneetspoel

VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M

Artikelnummer: 8029140

FESTO

voor ankersysteem FN, kabel met geïsoleerde leidingaansluiting, 230V AC / 50-60 Hz, inkapseling.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Isolatieklasse van geëmailleerde draad	H
Spoeeigenschappen	230 V AC: 50 Hz, schakelvermogen 11,5 VA, houdvermogen 8,0 VA
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Maritieme classificatie	zie certificaat
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Afdeling voor uitgifte van certificaten	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	AEx m II T4 Ex m II T4
Explosieveilige omgevingstemperatuur	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	207 g
Elektrische aansluiting	Kabel
Kabellengte	0,61 m
Soort bevestiging	met kartelmoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Kunststof Staal
Materiaal wikkeling	Koper