


# magneetspoel

## VACN-N-K1-3A-EX4-M

Artikelnummer: 8029141

FESTO

voor ankersysteem FN, kabel 3m, 230V AC / 50-60 Hz, inkapseling.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	F
Isolatieklasse van geëmailleerde draad	H
Spoeleigenschappen	230 V AC: 50/60 Hz, vermogen 2,1 VA
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Maritieme classificatie	zie certificaat
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK EX-voorschriften volgens de UK RoHS-voorschriften
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Afdeling voor uitgifte van certificaten	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEx PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX-categorie Gas	II 2G
ATEX-categorie Stof	II 2D
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex mb IIC T6 Gb
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex mb tb IIIC T80°C Db
Explosie veilige omgevingstemperatuur	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 50 °C
Productgewicht	353 g
Elektrische aansluiting	Kabel
Kabeldiameter	7 mm
Kabellengte	3 m
Soort bevestiging	met kartelmoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Kunststof Staal
Materiaal wikkeling	Koper